

Výstup vzduchu
soklovou mřížkou H80
dozadu, vpravo nebo vlevo

GALILEO

1. Výstup vzduchu směrem k obsluze.

Pro tento způsob vyvedení vzduchu je nachystána **sada pro recirkulaci do soklu H80 kód 112.0605.735**. Sada obsahuje všechny potřebné díly, návod na instalaci najdete na našich webových stránkách.

2. Výstup vzduchu vpravo nebo vlevo.

Je možno realizovat pouze tehdy, pokud je světlá výška uvnitř soklu min. 80 mm, venkovní šířka soklu je min. 600 mm a pro výstupní mřížku je dostatečný prostor mezi nožičkami skříňky – viz obrázek 1.

Důležitá je poloha výstupního hrdla odsavače vůči výstupní mřížce.

Důležité upozornění: svislá osa výstupního hrdla odsavače není totožná s osou varné desky – je posunuta o 56 mm vlevo z pohledu obsluhy (obr. 3 a 4).

Podle polohy varné desky vůči výstupní mřížce je třeba postupovat dvěma způsoby:

2.1 Pokud je osová vzdálenost mezi osou výstupního hrdla odsavače a venkovní hranou bočního soklu alespoň 520 mm nebo větší (obr. 1), můžeme vést svislé potrubí od odsavače rovně dolů (obr. 3).

Použijte **sadu pro recirkulaci do soklu H80 B** kód 112.0605.735B.

Volitelné díly (pouze pro případ, že výstupní mřížka bude umístěna ve větší vzdálenosti od varné desky):

0645	ploché potrubí 55/220/500
0650	spojka potrubí

2.2 Pokud je osová vzdálenost mezi osou výstupního hrdla odsavače a venkovní hranou bočního soklu menší než 520 mm (obr.1), musíme trasu svislého potrubí od odsavače odklonit tak, abychom dosáhli požadovaného rozměru min. 520 mm (obr. 4).

Použijte **sadu pro recirkulaci do soklu H80 B** kód 112.0605.735B.

Je nutno dokoupit:

955	koleno 45°	2 ks
-----	------------	------

Volitelné díly (pouze pro případ, že výstupní mřížka bude umístěna ve větší vzdálenosti od varné desky):

0645	ploché potrubí 55/220/500
0650	spojka potrubí

3. Výstup vzduchu dozadu.

Je možno realizovat pouze tehdy, pokud je světlá výška uvnitř soklu min. 80 mm a vnitřní rozměr mezi bočnicemi soklu je min. 620 mm (obr 2).

Důležitá je poloha výstupního hrdla odsavače vůči výstupní mřížce.

Důležité upozornění - svislá osa výstupního hrdla odsavače není totožná s odou desky - je posunuta o 56mm vlevo z pohledu obsluhy (obr. 3 a 4)

Podle polohy varné desky vůči výstupní mřížce je třeba postupovat dvěma způsoby:

3.1 Pokud je osová vzdálenost mezi osou výstupního hrdla odsavače a osou výstupní mřížky alespoň 400 mm nebo větší (obr. 5), můžeme vést svislé potrubí od odsavače rovně dolů (obr. 3).

Použijte **sadu pro recirkulaci do soklu H80 Z** kód 112.0605.735Z.

Volitelné díly (pouze pro případ, že výstupní mřížka bude umístěna ve větší vzdálenosti od varné desky):

0645	ploché potrubí 55/220/500
0650	spojka potrubí


3.2 Pokud je osová vzdálenost mezi osou výstupního hrdla odsavače a osou mřížky menší než 400 mm, musíme trasu svislého potrubí od odsavače odklonit tak, abychom dosáhli požadovaného rozměru min. 400 mm (obr. 4). Jako základ použijte **sadu pro recirkulaci do soklu H80 Z** kód 112.0605.735Z.

Je nutno dokoupit:

955	koleno 45°	2 ks
-----	------------	------

Volitelné díly (pouze pro případ, že výstupní mřížka bude umístěna ve větší vzdálenosti od varné desky):

0645	ploché potrubí 55/220/500
0650	spojka potrubí




1. Koleny vertikální (je součástí sady pro recirkulaci H80 B)
2. Redukce (je součástí sady pro recirkulaci H80 B)
3. Část plochého potrubí 55/220 (60cm je součástí sady pro recirkulaci H80 B)
4. Koleny horizontální kód 0661 je součástí sady pro recirkulaci H80 B
5. Část plochého potrubí 55/220 (60cm je součástí sady pro recirkulaci H80 B)
6. Nožička skříňky


OBR.2

1. Kleno vertikální (je součástí sady pro recirkulaci H80 Z)
2. Redukce (je součástí sady pro recirkulaci H80 Z)
3. Část plochého potrubí 55/220 (60cm je součástí sady pro recirkulaci H80 Z)
4. Kleno horizontální kód 0661 je součástí sady pro recirkulaci H80 Z
5. Část plochého potrubí 55/220 (60cm je součástí sady pro recirkulaci H80 Z)
6. Kleno horizontální kód 0661 je součástí sady pro recirkulaci H80 Z
7. Část plochého potrubí 55/220 (60cm je součástí sady pro recirkulaci H80Z)

SVISLÉ POTRUBÍ



OBR.3 SVISLÉ POTRUBÍ POHLED Z POZICE OBSLUHY




1. Výstupní hrdlo odsavače

2. Kolená vertikální (je součástí základní sady pro recirkulaci H80)

3. Ploché potrubí 90/220/700 (je součástí základní sady pro recirkulaci H80)

OBR.4
ODKLONĚNÉ SVISLÉ POTRUBÍ
POHLED Z POZICE OBSLUHY



1. Výstupní hrdlo odsavače
2. Koleny vertikální
(je součástí sady pro recirkulaci H80)
3. Část plochého potrubí 90/220
(70cm je součástí sady pro recirkulaci H80)
4. Koleny 45° (nutno dokoupit - kód 955)
5. Část plochého potrubí 90/220
(70cm je součástí sady pro recirkulaci H80)
6. Koleny 45° (nutno dokoupit - kód 955)
7. Část plochého potrubí 90/220
(70cm je součástí sady pro recirkulaci H80)

